

تیار مستمر 12 فولت 24 فولت مصباح التطهير بالأشعة فوق البنفسجية للتعقيم الطبي وإزالة العث المنزلية مصباح الأشعة فوق البنفسجية 222 نانومتر

光通量) 照度(lx)	約 24 lm/w
光通量) 照度(1m/w)	125
光通量) 照度(1m/w)	1-100
光通量) 照度(1m/w)	222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222
光通量) 照度(1m/w)	4000
光通量) 照度(1m/w)	1000
光通量	光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222
光通量) 照度(1m/w)	光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222
光通量) 照度(1m/w)	光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222 光通量) 照度(1m/w) 約 222











222NM Lamp Structure




Lamp Module Structure




A: 84.5MM
B: 36MM Diameter

C: 138.6MM
D: 40MM

Wavelength Spectrum



Lifetime State



Application

Metre, Hospital, Library, Restaurant, Store, Super Market Hall. Hotel....



●Warning

- During lighting, the external network will generate high voltage. Please do not touch it with your hands.
- When installing or removing the lamp tube or cleaning the lamp box, be sure to turn off the main power supply. (avoid electric shock) In the light box with appropriate specifications, be sure to use the specified power lamp. (avoid overheating of the lamp box, damage of the lamp tube, short service life, etc.)
- Do not use it around ignition substances such as organic solvents. (avoid fire and explosion)
- Do not let paper, cloth, etc. close to or cover the lamp tube or lamp box. (avoid fire)

Far UVC 222nm تستخدم على نطاق واسع نظام تعقيم الهواء ونظام معالجة المياه وصناعة الطلاء وصناعة الطباعة وما إلى ذلك.