

نوع المنتج **PET** [اللون](#) [العرض](#) [الطول](#) [الوزن](#) [الكمية](#) [الوصف](#) [الرمز](#)

نوع المنتج 250/نوع المنتج 230/نوع المنتج 240/نوع المنتج 220 :نوع المنتج نوع المنتج

نوع المنتج 1500 / نوع المنتج 1000 / نوع المنتج 500 :نوع المنتج نوع المنتج

نوع المنتج 820 * نوع المنتج 500 :نوع المنتج

[اللون](#) [العرض](#) :نوع المنتج نوع المنتج


نوع المنتج نوع المنتج نوع المنتج :نوع المنتج نوع المنتج

نوع المنتج 9*15*21 :نوع المنتج نوع المنتج نوع المنتج

(نوع المنتج نوع المنتج نوع المنتج) نوع المنتج 300 :نوع المنتج نوع المنتج

نوع المنتج 5000 :نوع المنتج نوع المنتج

نوع المنتج نوع المنتج :نوع المنتج نوع المنتج




[مصابيح التدفئة الهالوجين بالأشعة تحت الحمراء](#) [بعيد](#)

نوع المنتج
نوع المنتج نوع المنتج

1000 نوع المنتج
820 نوع المنتج

300 ()
9*15*21
110 240/ 230/ 144/ 115/
>5000Hours
10 12 ()

300 ()
9*15*21
110 240/ 230/ 144/ 115/
>5000Hours
10 12 ()




300 ()





Figure 1: Schematic diagram of the experimental setup for the study of the effect of the temperature on the mechanical properties of the polymer. The setup includes a furnace, a sample holder, and a data acquisition system.



IR Lamps for Painting Curing Machine

Quality Equal to Osram, Philip, Toshiba, Heraeus